



Montage Handleiding Serie ST02

Douche opstelling-ST02LP300 (page 2-7)
ST02LP320 (page 8-14)
ST02LP350 (page 15-22)
ST02LP370 (page 23-29)



VAN RIJN PRODUCTS






Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING



Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.





S13H 1x	S15H 1x	S16H 1x	S32H 1x 1x	S33H 1x
S35H 1x	S37H 1x	S03L 1x 1x	S04L 1x	S21L 1x
S03S 5x	S04S 1x	S05S 4x	S11S 4x	S12S 4x
S16S 4x	S19S 1x			




ST02LP300

1

2

3

4



5 ST02LP300

G10

S16S(2x)
Plastic-strips

6

G11

S15H(1x)
Boven

Onder
S16H(1x)

S31R(1x)

7

G11

G11


S32R(1x)

8

S21L(1x)

S04S(1x)
S13H(1x)

S16S(2x)
Plastic-strips



9 ST02LP300

S05S(4x)
S12S(4x)

S10P(1x)

10

S37H(1x)

S36H

S35H(1x)


11

S06(1x)


12

S37H(1x)


S36H




ST02LP300



14




ST02LP300





ST02LP30080	770-790	490 mm	
ST02LP30090	870-890	490 mm	
ST02LP300100	970-990	540 mm	
ST02LP300110	1070-1090	590 mm	
ST02LP300120	1170-1190	640 mm	
ST02LP300130	1270-1290	640 mm	
ST02LP300140	1370-1390	640 mm	


Deze maatvoering is gebaseerd op gebruik van de lipdichting
 het magneetprofiel niet gebruiken
 Profielhoogte is 2000mm glas hoogte 2000mm




ST02LP320



S13H 2x	S15H 2x	S16H 2x	S32H 1x R L	S33H 2x
S35H 2x	S37H 2x	S03L 1x	S04L 1x	S21L 2x
S03S 10x ST4 30	S04S 2x ST4 25	S05S 8x ST4 10	S11S 8x	S12S 8x
S16S 8x	S19S 1x 2.5			






1 ST02LP320

2

3

4



5

6 ST02LP320


S15H(2x) Boven

Onder S16H(2x)




5mm

S31R(2x)



7




ST02LP320





ST02LP320






ST02LP320




ST02LP320





ST02LP30080	770-790	490 mm	
ST02LP30090	870-890	490 mm	
ST02LP300100	970-990	540 mm	
ST02LP300110	1070-1090	590 mm	
ST02LP300120	1170-1190	640 mm	
ST02LP300130	1270-1290	640 mm	
ST02LP300140	1370-1390	640 mm	


Deze maatvoering is gebaseerd op gebruik van het magneetprofiel. De lipdichting niet gebruiken
 Profielhoogte is 2000mm glas hoogte 2000mm




ST02LP350



S13H 1x	S15H 1x	S16H 1x	S32H 1x 1x	S33H 1x
S34H 1x	S35H 2x	S38H 1x	S01L 1x	S03L 1x 1x
S04L 1x	S21L 1x	S01S 4x	S03S 5x	S04S 1x
S05S 4x	S11S 8x	S12S 4x	S16S 4x	S17S 1x
S19S 1x				






1 ST02LP350

2

3

4

S16S(2x)
Plastic-strips



5 ST02LP350


6

7

G10

8

S16S(2x)
Plastic-strips



9 ST02LP350

G11

S15H(1x)
Boven

Onder
S16H(1x)

S31R(1x)

10

G11


S32R(1x)

11

S16S(2x)
Plastic-strips

S21L(1x)

S04S(1x)
S13H(1x)



12 ST02LP350

G11

13

$\varnothing 3$

S05S(4x)
S12S(4x)

S10P(1x)

14


S34H(1x)

S36H


S38H(1x)

S35H(1x)


15





16 ST02LP350




17




18




19 ST02LP350



20



ST02LP350




ST02LP30080	770-790	490 mm	ST0130M	290-310
ST02LP30090	870-890	490 mm	ST0140M	390-410
ST02LP300100	970-990	540 mm	ST0150M	490-510
ST02LP300110	1070-1090	590 mm	ST0160M	590-610
ST02LP300120	1170-1190	640 mm	ST0170M	690-710
ST02LP300130	1270-1290	640 mm	ST0180M	770-790
ST02LP300140	1370-1390	640 mm	ST0190M	870-890
			ST01100M	970-990
			ST01110M	1070-1090
			ST01120M	1170-1190
			ST01140M	1370-1390



Deze maatvoering is gebaseerd op gebruik van de lipdichting

het magneetprofiel niet gebruiken


Profielhoogte is 2000mm glas hoogte 2000mm




ST02LP370



S13H 1x	S15H 1x	S16H 1x	S32H R 1x L 1x	S33H 1x
S35H 2x	S37H 2x	S01L 1x	S03L 1x	S04L 1x
S21L 1x	S01S 4x	S03S 5x	S04S 1x	S05S 4x
S11S 8x	S12S 4x	S16S 4x	S17S 1x	S19S 1x





1 ST02LP370


2

3

4

pees plaatsen aan natte zijde

S16S(2x)
Plastic-strips




5 ST02LP370

6

7

8

S16S(2x)
Plastic-strips




10 ST02LP370

11

12

13







13 ST02LP370

14


15

16




INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.



ST02LP370



ST02LP30080	770-790	490 mm	ST0130M	290-310
ST02LP30090	870-890	490 mm	ST0140M	390-410
ST02LP300100	970-990	540 mm	ST0150M	490-510
ST02LP300110	1070-1090	590 mm	ST0160M	590-610
ST02LP300120	1170-1190	640 mm	ST0170M	690-710
ST02LP300130	1270-1290	640 mm	ST0180M	770-790
ST02LP300140	1370-1390	640 mm	ST0190M	870-890
			ST01100M	970-990
			ST01110M	1070-1090
			ST01120M	1170-1190
			ST01140M	1370-1390

Deze maatvoering is gebaseerd op gebruik van de lipdichting

het magneetprofiel niet gebruiken

Profielhoogte is 2000mm glas hoogte 2000mm